

CLU

STAȚII MOBILE CU MATERIAL ABSORBANT PENTRU SCURGERI

- Absoarbe instant toate tipurile de surgeri de lichide nedorite
- Separă pulberea saturată de materialul absorbant care se poate reutiliza
- Capacitatea de absorbție de 8 ori mai mare decât soluțiile tradiționale, cum ar fi, argila, rumegușul,...
- Se poate utiliza pe orice tip de pardoseală: epoxidică, vopsea, beton,...
- Neabraziv și fără silice
- Ignifugat și impermeabil, pentru uz interior și exterior



CLEAN UP

Informații generale

Eliberați-vă atelierul de surse de pericol, cum ar fi surgerile și lichidele nedorite, folosind stația mobilă și ergonomică cu material absorbant CLEAN UP. Materialul absorbant corespunzător CLEAN UP POWDER este depozitat în și distribuit cu ajutorul stației. Pulberea absoarbe instant toate tipurile de lichide, lăsând suprafața tratată fără nicio peliculă de unsuare sau alte reziduuri.

CLEAN UP este livrat împreună cu lopata și peria suplimentare, pentru o manevrare ușoară a materialului absorbant. Sistemul de sortare din interiorul CLEAN UP vă oferă posibilitatea de a separa efectiv materialul absorbant saturat de materialul absorbant reutilizabil. Această tehnologie nu este doar una verde, dar vă și permite să faceți economii.

Informații tehnice

CLEAN UP
 Dimensiuni: L 570 x I 689 x Î 1090 (mm)
 Greutate proprie: 22,5kg
 Capacitate: maxim 50l (1 completare recomandată, maxim 2)
 Compoziție: PEHD turnat prin rotație
 Include: lopată, mătură, agrafe, sită

CLEAN UP POWDER
 Formă: pulbere
 Culoare: albă
 Miros: inodor
 Temperatură de auto aprindere: produsul nu se autoaprindă
 Proprietați explozive: produsul nu prezintă riscul de explozie
 Solubilitate în apă: insolubilă

Aplicații și utilizare

- UTILIZARE:
 - Luăți stația mobilă CLEAN UP și așezați-o în apropierea surgerii
 - Deschideți capacul din partea frontală și, cu ajutorul lopetii, împărați CLEAN UP POWDER peste surgeri
 - Folosiți peria pentru a împăra pulberea care să absoarbă apoi toate lichidele
 - Apoi, cu ajutorul lopetii, așezați materialul absorbant contaminat pe sită
 - Trageți înainte și înapoi pentru a separa materialul absorbant contaminat de pulberea reutilizabilă
 - Luăți apoi sita și turnați materialul absorbant contaminat în recipientul de deșeuri integrat

- APLICAȚII:
 - Ideal pentru spații de lucru unde survin frecvente surgeri de lichide
 - Ateliere auto, spitale, unități de pompieri etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
			
			

Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea și corectețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz TECH-MASTERS nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

